


E12432



Bağlantı kablosu

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS



Uygulama

Sistem

Halojensiz

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...80

Koruma

IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

51

Malzemeler

PUR

Kalıp-gövde malzemesi

PUR

Somun malzemesi

Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm



E12432



Bağlantı kablosu

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,3 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm²

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm

