


Fişli bağlantı kablosu

ASTGH080MSS0005H08



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 30 AC / < 36 DC
----------------------	-------------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
------------------------	----------

Koruma	IP 67
--------	-------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	313,7
-------------	-------

Malzemeler	PUR
------------	-----

Kalıp-gövde malzemesi	PUR
-----------------------	-----

Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı
-----------------	-------------------------

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR, siyah, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm





Fişli bağlantı kablosu

ASTGH080MSS0005H08

Bağlantı

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

Renkler DIN EN 60947-5-2 e göre

Kablo renkleri :

BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GY =	gri
PK =	pembe
OG =	turuncu
VT =	mor
WH =	beyaz