

# E12456




## Soketli bağlantı kablosu

ADOAH080VAS0003G08

8 kutuplu soketler için kablo renkleri standard değildir.

Not: Sensörün ve soketlerin bağlantı uçları (Teknik dökümana bakınız)



### Uygulama

Sistem

ekranlı kablo

### Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Koruma sınıfı

III

### Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...80

Koruma

IP 67

### Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

440

Boyutlar

[mm]

26,5 x 15 x 38,5

Malzemeler

PVC; PUR

Kalıp-gövde malzemesi

PUR

Somun malzemesi

paslanmaz çelik

### Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

## Soketli bağlantı kablosu


ADOAH080VAS0003G08

### Elektriksel bağlantı

Kablo: 3 m, PVC, turuncu, Ø 6,6 mm, ekranlı; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )

### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR, siyah; Kilitleme: paslanmaz çelik; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı



### Bağlantı



|          |                    |
|----------|--------------------|
|          | DIN 47100 renkleri |
|          | Kablo renkleri :   |
| BN =     | kahve rengi        |
| BU =     | mavi               |
| GN =     | yeşil              |
| GY =     | gri                |
| PK =     | pembe              |
| RD =     | kırmızı            |
| WH =     | beyaz              |
| YE =     | sarı               |
| screen = | ekran              |