


Bağlantı kablosu

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Sistem

Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...90

Koruma

IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

110,1

Kalıp-gövde malzemesi

Pirinç, nikel kaplamalı / TPU

Somun malzemesi

Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

E12459




Bağlantı kablosu

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M23, düz; Kalıplı gövde: Pirinç, nikel kaplamalı; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı



Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,3 m, PUR, siyah, Ø 4,8 mm, ekranlı; 5 x 0,25 mm²

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, siyah; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı

