


E12460



Bağlantı kablosu

ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS



Uygulama

Sistem Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 30 AC / < 36 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -20...90

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g] 111,4

Kalıp-gövde malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı / TPU


Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M23, düz; Kalıplı gövde: Pirinç, nikel kaplamalı; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı



E12460




Bağlantı kablosu

ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,3 m, PUR, siyah, Ø 6 mm, ekranlı; 8 x 0,25 mm²

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, siyah; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı

