


Kablolanabilir soket

SDOGF030MSSFKPG



Uygulama

Sistem

Altın kaplamalı kontaklar

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 30 AC/DC

Çıkışlar

Elektriksel yapı

PNP

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-40...85

Koruma

IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

10,7

Boyutlar

[mm]

12 x 12 x 45

Malzemeler

PBT; PA

Kalıp-gövde malzemesi

PBT / PA

Somun malzemesi

Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

E12463



Kablolanabilir soket


SDOGF030MSSFKPG

Elektriksel bağlantı

vidalı klemens: 0,14...0,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 3,5...5 mm

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT / PA; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı

