


Y-dağıtıcı

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 60 DC
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü	[A]	4
Maks. akım yükü toplamı	[A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...85
Koruma		IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	23,9
Malzemeler		PUR
Kalıp-gövde malzemesi		PUR
Somun malzemesi		çinko döküm
Konektör tipi		M12

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Y-dağıtıcı

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS


Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 2 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm; Kontaklar: altın kaplamalı



Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı

