


Y-dağıtıcı

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 60 AC/DC
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü [A]	12
Maks. akım yükü toplamı [A]	12; (...40 °C)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	24,6
Malzemeler	TPU
Kalıp-gövde malzemesi	TPU
Somun malzemesi	çinko döküm
Konektör tipi	M12

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Y-dağıtıcı

ZDO2H040MSS0000-00STGH040MSS

Elektriksel bağlantı

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 2 x M12; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: çinko döküm; Kontaklar: altın kaplamalı

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: çinko döküm; Kontaklar: altın kaplamalı