


Ethernet bağlantı kablosu

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S



Uygulama

Sistem	ekranlı kablo
Dizayn	Ethernet kablo, D-kodlu
Uygulama	Çapraz bağlı ethernet ara kablo; Patch kablo

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...70
Koruma		IP 67; IP 20; (M12 fiş / RJ45 fiş)

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	702,5
Malzemeler		TPU / PA
Kalıp-gövde malzemesi		PA / TPU
Somun malzemesi		çinko döküm, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - fiş M12

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: D; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm



E12492




Ethernet bağlantı kablosu

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S

Elektriksel bağlantı

Kablo: 10 m, PVC, yeşil, Ø 6,5 mm, ekranlı; 2 x 2 x 0,38 mm²

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - fiş RJ45

Soketli: 1 x RJ45, düz; Kalıplı gövde: TPU

