


E12495



Soketli bağlantı kablosu

ADOGD040ZDS0005H04



Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
Dizayn	güç kablosu, T-kodlu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 60 DC
Maks. akım yükü toplamı	[A]	12

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...85
Koruma		IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	545
Boyutlar	[mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
Malzemeler		PP
Kalıp-gövde malzemesi		TPU
Somun malzemesi		çinko döküm, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

E12495



Soketli bağlantı kablosu


ADOGD040ZDS0005H04

Elektriksel bağlantı


Kablo: 5 m, PUR, siyah, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: T; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı



BK =
BN =
BU =
WH =

Kablo renkleri :
siyah
kahve rengi
mavi
beyaz