


Soketli bağlantı kablosu

ADOGD040ZDS0020H04



Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
Dizayn	güç kablosu, T-kodlu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 60 DC
Maks. akım yükü toplamı [A]	12

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...85
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	2053,5
Boyutlar [mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
Malzemeler	PP
Kalıp-gövde malzemesi	TPU
Somun malzemesi	çinko döküm, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E12497



Soketli bağlantı kablosu


ADOGD040ZDS0020H04

Elektriksel bağlantı


Kablo: 20 m, PUR, siyah, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: T; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı



BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
WH =	mavi
	beyaz