


Kablolanabilir soket

SDOGD040ZDSFKP



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar
Dizayn	güç kablosu, T-kodlu
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 60 DC
Maks. akım yükü toplamı [A]	12; (1,5 mm ² lik iletkenler kullanıldığında)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...85
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	29
Kalıp-gövde malzemesi	PA
Somun malzemesi	çinko döküm
Conta malzemesi	NBR

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E12499



Kablolanabilir soket


SDOGD040ZDSFKP

Elektriksel bağlantı

vidalı klemens: 0,75...1,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 8...10 mm

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: T; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: çinko döküm; Conta: NBR; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,4 Nm



Bağlantı

