


E12500



Kablosuz erkek soket

SSTGH040ZDSFKG



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar
Dizayn	güç kablosu, T-kodlu
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 60 DC
Maks. akım yükü toplamı [A]	12; (1,5 mm ² lik iletkenler kullanıldığında)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...85
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	25,7
Boyutlar [mm]	20 x 20 x 65,5
Kalıp-gövde malzemesi	PA
Somun malzemesi	çinko döküm
Conta malzemesi	NBR

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E12500



Kablosuz erkek soket

SSTGH040ZDSFKG

Elektriksel bağlantı

vidalı klemens: 0,75...1,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 8...10 mm

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: T; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: çinko döküm; Conta: NBR; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,4 Nm



Bağlantı

