


E12509



Valf soketli ara kablo

VVDAA040--N00,6E02STGH020VAN



Uygulama	
Uygulama	NAMUR
Elektriksel özellikleri	
Çalışma gerilimi [V]	< 15 DC
Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Koruma	IP 67
Mekanik özellikleri	
Ağırlık [g]	62,9
Malzemeler	TPU; PUR
Kalıp-gövde malzemesi	TPU / PUR
Somun malzemesi	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Aksesuarlar	
Parçalar	vida Etiket
Açıklamalar	
Açıklamalar	Zone 0, grup IIB veya IIC ' de kullanım için kullanıcı soketlerde oluşan yoğun elektrostatik yüklerden kaçınmalıdır.
Paket miktarı	1 adet




Valf soketli ara kablo

VVDAA040--N00,6E02STGH020VAN

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU / PUR; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)



Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,6 m, PVC, mavi, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x A DIN tipli valf, dirsek; Kalıplı gövde: TPU / PUR; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)

