


E12510



Fişli bağlantı kablosu

ASTGN040ZDS0002L04



Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
Dizayn	Ethernet kablo, D-kodlu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 250 AC/DC
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...70
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	151,5
Boyutlar [mm]	15 x 15 x 47,3
Malzemeler	TPU
Kalıp-gövde malzemesi	TPU
Somun malzemesi	çinko döküm, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E12510



Fişli bağlantı kablosu

ASTGN040ZDS0002L04

Elektriksel bağlantı


Kablo: 2 m, PVC, yeşil, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm²

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: D; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı



Bağlantı



Kablo renkleri :
BU = mavi
OG = turuncu
WH = beyaz
YE = sarı