


E12514



Ethernet RJ45 konektör

RJ45-Steckverbinder



Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-10...60
Koruma		IP 20

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	10,4
---------	-----	------

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

yalıtım yerdeğişim klemensleri: 0,34 mm²; Kablo kılıfı: Ø 4,5...8 mm; AWG 22

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x RJ45, düz



E12514



Ethernet RJ45 konektör

RJ45-Steckverbinder

Bağlantı

