


E12531



Soketli bağlantı kablosu

ADOGA030MSS0018E03



Uygulama

Sistem	Hareketli kablo kanallarına uygunluk
--------	--------------------------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 250 AC/DC
Maks. akım yükü toplamı	[A]	4; (40° C)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...90
Koruma		IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	666
Boyutlar	[mm]	14,5 x 14,5 x 42,5
Malzemeler		TPU
Kalıp-gövde malzemesi		TPU
Somun malzemesi		Pirinç, nikel kaplamalı
Hareketli kablo kanallarına uygunluk		evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 10 x kablo çapı
	İlerleme hızı	Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
	Bükülme sayısı	> 2 Mio.
	Burulma zorlaması	± 180 °/m

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E12531



Soketli bağlantı kablosu

ADOGA030MSS0018E03

Elektriksel bağlantı


Kablo: 18 m, PVC, sarı, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x 1/2", düz; kodlama: C; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı



Bağlantı



GN =
RD/BK =
RD/WH =

Kablo renkleri :
yeşil
kırmızı/siyah
kırmızı/beyaz