


Soketli bağlantı kablosu

ADOGS030PLS0001H03



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	8...32 DC
Koruma sınıfı	III
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...85
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	-20...85
Koruma	IP 67; (fişe bağlı soket)

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	64,2
Malzemeler	PA
Kalıp-gövde malzemesi	PA
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı İlerleme hızı Bükülme sayısı Burulma zorlaması
	min. 10 x kablo çapı Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s > 5 Mio. ± 180 °/m

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E12543



Soketli bağlantı kablosu


ADOGS030PLS0001H03

Elektriksel bağlantı


Kablo: 1 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x DEUTSCH konektörü, düz; Kalıplı gövde: PA; Kontaklar: nikel kaplamalı



Bağlantı



BK = Kablo renkleri :
BN = siyah
RD = kahve rengi
RD = kırmızı