


Y-bağlantı kablosu

YDOGS030PLS0002H03



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	8...32 DC
Koruma sınıfı	III
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...85
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	-20...85
Koruma	IP 67; (fişe bağlı soket)

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	132,83
Boyutlar [mm]	24 x 24 x 54
Malzemeler	PA
Port dağıtım kutusu sayısı	2
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı min. 10 x kablo çapı
	İlerleme hızı Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
	Bükülme sayısı > 5 Mio.
	Burulma zorlaması ± 180 °/m



Y-bağlantı kablosu

YDOGS030PLS0002H03

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı - 1-2-3


Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Elektriksel bağlantı - 4-5-6

Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x DEUTSCH konektörü, düz; Kontaklar: nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



Bağlantı

1	BN
2	BK
3	RD
4	RD
5	BK
6	BN

BK =
BN =
RD =

Kablo renkleri :
siyah
kahve rengi
kırmızı