


Y-bağlantı kablosu

YDOGS040PLS0001H02



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	8...32 DC
Koruma sınıfı	III
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...85
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	-20...85
Koruma	IP 67; (fişe bağlı soket)

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	86,2
Boyutlar [mm]	24 x 24 x 54
Malzemeler	PA
Port dağıtım kutusu sayısı	2
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı min. 10 x kablo çapı
	İlerleme hızı Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
	Bükülme sayısı > 5 Mio.
	Burulma zorlaması ± 180 °/m

E12552



Y-bağlantı kablosu

YDOGS040PLS0001H02

Açıklamalar

Paket miktarı


1 adet

Elektriksel bağlantı


Kablo: 1 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x DEUTSCH konektörü, düz; Kontaklar: nikel kaplamalı



Bağlantı



BK =
BN =

Kablo renkleri :
siyah
kahve rengi