


## Bağlantı kablosu

VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS



## Uygulama

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Sistem     | Silikonsuz; Halojensiz |
| Silikonsuz | evet                   |

## Elektriksel özellikleri

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Çalışma gerilimi [V]        | 12...24 DC |
| Koruma sınıfı               | III        |
| Maks. akım yükü toplamı [A] | 4          |

## Çalışma Koşulları

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Çalışma sıcaklığı [°C]           | -40...85                  |
| Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | -30...70                  |
| Koruma                           | IP 67; (fişe bağlı soket) |

## Mekanik özellikleri

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Ağırlık [g]           | 173,7 |
| Kalıp-gövde malzemesi | PA    |

## Açıklamalar

|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|

# E12557



## Bağlantı kablosu


VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS

### Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz, mor, Ø 6,4 mm; burulmuş; 2 x 0,50 mm<sup>2</sup> (28 x 0.15 mm) + 2 x 1 mm<sup>2</sup> (52 x 0,15 mm)

### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 2 x DEUTSCH konektörü, düz; Kalıplı gövde: PA; Kontaklar: nikel kaplamalı



### Bağlantı

