


Y-bağlantı kablosu

YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	8...32 DC
Koruma sınıfı	III
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...80
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	-20...80
Koruma	IP 67; (fişe bağlı soket)

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	461,3
Malzemeler	PA; Soket: TPU turuncu; Conta: FKM
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı
Port dağıtım kutusu sayısı	2
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı min. 10 x kablo çapı
	İlerleme hızı Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
	Bükülme sayısı > 5 Mio.
	Burulma zorlaması ± 180 °/m

E12563



Y-bağlantı kablosu

YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS


Açıklamalar

Paket miktarı


1 adet

Elektriksel bağlantı - DEUTSCH konektörü

Soketli: 1 x DEUTSCH konektörü, düz



Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Soketli: 2 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm

