


E12566



AMP konnektörlü bağlantı kablosu

ADOGX060--A005E06



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	12...24 DC
------------------	-----	------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...100
Ortam sıcaklığı (hareketli)	[°C]	-40...100
Koruma		IP 67; (fişe bağlı soket)

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	576,5
Malzemeler		PBT

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

E12566



AMP konnektörlü bağlantı kablosu


ADOGX060--A005E06

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Bağlantı



BN = Kablo renkleri :
RD = kahve rengi
WH = kırmızı
beyaz

Soketli: 1 x AMP Konektör, düz; Kontaklar: nikel kaplamalı