


Dökme kablo

CABLE/100m/MPPE/4x0,34/GREY



Uygulama

Sistem	Silikonsuz
Silikonsuz	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...100
Ortam sıcaklığı (hareketli)	[°C]	0...100

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	2979
---------	-----	------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 100 m, MPPE, gri, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)