


E12572



8-kutup konektörlü sinyal lambaları için bağlantı kablosu

VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS



Uygulama

Sistem	Halojensiz
Uygulama	DV13xx & Dv15xx ışık kulelerini bir IO-Link mastera bağlamak için kablo

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 30 AC / < 36 DC
----------------------	-------------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	51
Malzemeler	PUR
Kalıp-gövde malzemesi	PUR
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------




8-kutup konektörlü sinyal lambaları için bağlantı kablosu

VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm



Elektriksel bağlantı

Kablo: 1 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm²

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm

