


Kablolanabilir soket

SDOGS060--AFKCR



Uygulama

Sistem	Silikonsuz
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	8...32 DC
Koruma sınıfı	III
Maks. akım yükü toplamı [A]	4; (...40 °C)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...80
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	-20...80
Koruma	IP 67; (fişe bağlı soket)

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	15,1
Malzemeler	Pirinç nikel kaplamalı; PA

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E12583




Kablolanabilir soket

SDOGS060--AFKCR

Elektriksel bağlantı

6 x 0,5 mm²

Soketli: 1 x DEUTSCH konektörü (DT-06-6S-CE02)



Bağlantı

