


E12590



El vanaları ve top vanalar için montaj seti

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F12/M10



Uygulama

Dizayn

kullanılabilen tipler, IND, INE

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-30...80

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

592,5

Tepe flanş çapı

[mm]

125

ISO tepe flanş tipi

F12

Mil ilavesi

M10

Malzemeler

Montaj levhası: Plastik; metal parçalar: paslanmaz çelik (1.4301 / 304)

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet