


E12613



Bağlantı kablosu

ASTGH030MSS00,5H03



CE

Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 50 AC/DC
Koruma sınıfı	II
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	-25...90
Koruma	IP 65

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	30,5
Malzemeler	Gövde: TPU turuncu; Tırtırlı somun: nikel kaplamalı pirinç
Sıkıştırma torku [Nm]	0,6...1,5

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------


E12613



Bağlantı kablosu

ASTGH030MSS00,5H03


Elektriksel bağlantı



Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Bağlantı



Elektriksel bağlantı



1 2 3