


E12643



Soketli bağlantı kablosu

ADOGX050MSS0010H05



Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
Dizayn	güç kablosu, L-kodlu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	63 DC
Maks. akım yükü toplamı [A]	16

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...90
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	2174
Boyutlar [mm]	49 x 15,6 x 15,6
Malzemeler	PP
Kalıp-gövde malzemesi	TPE
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E12643



Soketli bağlantı kablosu

ADOGX050MSS0010H05

Elektriksel bağlantı

Kablo: 10 m, PUR, siyah, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: L; Kalıplı gövde: TPE; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY