


E12645



Soketli bağlantı kablosu

ADOGX050MSS0050H05



Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
Dizayn	güç kablosu, L-kodlu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	63 DC
Maks. akım yükü toplamı	[A]	16

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...90
Koruma		IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	10463
Boyutlar	[mm]	49 x 15,6 x 15,6
Malzemeler		PP
Kalıp-gövde malzemesi		TPE
Somun malzemesi		Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

E12645



Soketli bağlantı kablosu

ADOGX050MSS0050H05

Elektriksel bağlantı

Kablo: 50 m, PUR, siyah, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: L; Kalıplı gövde: TPE; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY