


Soketli bağlantı kablosu

ADOAX050MSS0005H05



Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
Dizayn	güç kablosu, L-kodlu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	63 DC
Maks. akım yükü toplamı [A]	16

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...90
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	1111,6
Boyutlar [mm]	39 x 16 x 38,1
Malzemeler	PP
Kalıp-gövde malzemesi	TPE
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E12647



Soketli bağlantı kablosu

ADOAX050MSS0005H05

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR, siyah, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: L; Kalıplı gövde: TPE; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY