


# E12650



## Soketli bağlantı kablosu

ADOAX050MSS0050H05



### Uygulama

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
| Dizayn | güç kablosu, L-kodlu      |

### Elektriksel özellikleri

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Çalışma gerilimi [V]        | 63 DC |
| Maks. akım yükü toplamı [A] | 16    |

### Çalışma Koşulları

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...90 |
| Koruma                 | IP 67    |

### Mekanik özellikleri

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Ağırlık [g]           | 10609                   |
| Boyutlar [mm]         | 39 x 16 x 38,1          |
| Malzemeler            | PP                      |
| Kalıp-gövde malzemesi | TPE                     |
| Somun malzemesi       | Pirinç, nikel kaplamalı |

### Açıklamalar

|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|

# E12650



## Soketli bağlantı kablosu

ADOAX050MSS0050H05

### Elektriksel bağlantı

Kablo: 50 m, PUR, siyah, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²

### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: L; Kalıplı gövde: TPE; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı



### Bağlantı

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |