


E12657



Bağlantı kablosu

VDOGX050MSS0020H05STGH005MSS



Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
Dizayn	güç kablosu, L-kodlu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	64 DC
Maks. akım yükü toplamı [A]	16

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...90
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	4293,1
Malzemeler	PP
Kalıp-gövde malzemesi	TPE
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------



Bağlantı kablosu

VDOGX050MSS0020H05STGH005MSS

Elektriksel bağlantı

Kablo: 20,0 m, PUR, siyah, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: L; Kalıplı gövde: TPE; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı



Elektriksel bağlantı - 2

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: L; Kalıplı gövde: TPE; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı

