


E12660



Bağlantı kablosu

VDOAX050MSS0001H05STGH005MSS



Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
Dizayn	güç kablosu, L-kodlu

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	64 DC
Maks. akım yükü toplamı	[A]	16

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...90
Koruma		IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	257,2
Malzemeler		PP
Kalıp-gövde malzemesi		TPE
Somun malzemesi		Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------



Bağlantı kablosu

VDOAX050MSS0001H05STGH005MSS

Elektriksel bağlantı

Kablo: 1,0 m, PUR, siyah, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: L; Kalıplı gövde: TPE; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı



Elektriksel bağlantı - 2

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: L; Kalıplı gövde: TPE; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı

