


# E12661



## Bağlantı kablosu

VDOAX050MSS0002H05STGH005MSS



### Uygulama

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
| Dizayn | güç kablosu, L-kodlu      |

### Elektriksel özellikleri

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Çalışma gerilimi [V]        | 64 DC |
| Maks. akım yükü toplamı [A] | 16    |

### Çalışma Koşulları

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...90 |
| Koruma                 | IP 67    |

### Mekanik özellikleri

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Ağırlık [g]           | 479                     |
| Malzemeler            | PP                      |
| Kalıp-gövde malzemesi | TPE                     |
| Somun malzemesi       | Pirinç, nikel kaplamalı |

### Açıklamalar

|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|



## Bağlantı kablosu

VDOAX050MSS0002H05STGH005MSS

### Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR, siyah, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>


### Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: L; Kalıplı gövde: TPE; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı



### Elektriksel bağlantı - 2

#### Bağlantı



### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: L; Kalıplı gövde: TPE; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı

