


Montaj levhası

VALVE BRACKET 20-40MM



Uygulama

Dizayn

mekanik arabirimlerden pnömatik aktüatörlere bağlantı için VDI / VDE 3845

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	471,5
Montaj parçası için delik aralığı		80 x 30 / 130 x 30 mm
Vana sürücüsünün mil yüksekliği		20 / 30 / 40 mm
Mil çapları için uygun	[mm]	> 38
Malzemeler		Montaj levhası: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); mil adaptörü: Alüminyum

E12674



Montaj levhası

VALVE BRACKET 20-40MM

Aksesuarlar

Parçalar

soket başlı vida: 1 x M6 x 60, paslanmaz çelik

soket başlı vidalar: 8 x M5 x 8, paslanmaz çelik

Altıgen somunlar: 8 x M5, paslanmaz çelik

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet