


Vana aktuatörleri için hedef disk

PUCK 65MM ADJUSTABLE



Uygulama

Dizayn

PNömatik aktüatörler veya elle kumanda edilen vanaların mekanik arayüzleri için VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	81,1
Hedef disk çapı	[mm]	65,6
Boşluk	[mm]	80
Vana sürücüsünün mil yüksekliği	[mm]	30
Malzemeler	Hedef disk: PA 6 siyah; metal parçalar: paslanmaz çelik; Pozisyon göstergesi: PA 6 sarı	
Sıkıştırma torku	[Nm]	2,5...3

Aksesuarlar

Parçalar

yarım yuvarlak başlı vida: 1 x M6 x 25, paslanmaz çelik EN ISO 7380-2:2011

E12725



Vana aktuatörleri için hedef disk

PUCK 65MM ADJUSTABLE

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet