


AMP konnektörlü bağlantı kablosu

ecomatPanel/Cable/5m



Uygulama

Sistem

ekranlı kablo

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	8...32 DC
Koruma sınıfı		III
Maks. akım yükü toplamı	[A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...80
Koruma		IP 20; (dirençsiz)

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	456,4
Boyutlar	[mm]	89,5 x 33,4 x 47,3
Malzemeler		Gövde: PBT-GF20
Kalıp-gövde malzemesi		PBT


Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR, gri, Ø 8,3 mm, ekranlı; 2 x 0,5 mm² (çift burgulu) + 2 x 0,5 mm² (çift burgulu)

Soketli: AMP MQS, düz; Kalıplı gövde: PBT; Kontaklar: kalaylı




E12736



AMP konnektörlü bağlantı kablosu

ecomatPanel/Cable/5m

Bağlantı



1	CAN_L
2	CAN_H
3	GND
4	Vbb