


Kablolanabilir soket

ecomatPanel/Connection Set



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	8...32 DC
Koruma sınıfı	III
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...80
Koruma	IP 20; (dirençsiz)

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	10
Boyutlar [mm]	15,3 x 23,2 x 24,2
Malzemeler	Gövde: PBT-GF20
Kalıp-gövde malzemesi	PBT

Aksesuarlar

Parçalar	120 Ohm direnç
	kıvrık kontaklar
	koruyucu boru


Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

5 x 0,5...0,75 mm²

Soketli: AMP MQS, düz; Kalıplı gövde: PBT; Kontaklar: kalaylı



E12737



Kablolanabilir soket

ecomatPanel/Connection Set

Bağlantı

