


Soketli bağlantı kablosu

ADOGB050ZDS0002B05



Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
--------	---

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 400 AC/DC
Koruma sınıfı	II
Maks. akım yükü toplamı [A]	5

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	187,7
Boyutlar [mm]	26 x 26 x 49,9
Kalıp-gövde malzemesi	PUR
Somun malzemesi	çinko döküm
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı min. 7,5 x kablo çapı
	İlerleme hızı Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
	Bükülme sayısı > 5 Mio.

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E12772



Soketli bağlantı kablosu

AD0GB050ZDS0002B05

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR, siyah, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x 7/8", düz; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı

1	BK
2	BU
3	YE/GN
4	BN
5	WH