


Soketli bağlantı kablosu

ADOGB050ZDS0005B05



Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
--------	---

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 400 AC/DC
Koruma sınıfı		II
Maks. akım yükü toplamı	[A]	5

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	390
Boyutlar	[mm]	26 x 26 x 49,9
Kalıp-gövde malzemesi		PUR
Somun malzemesi		çinko döküm
Hareketli kablo kanallarına uygunluk		evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 7,5 x kablo çapı
	İlerleme hızı	Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
	Bükülme sayısı	> 5 Mio.

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E12773



Soketli bağlantı kablosu

ADOGB050ZDS0005B05

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR, siyah, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x 7/8", düz; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı

1	BK
2	BU
3	YE/GN
4	BN
5	WH