


Kablolanabilir soket

SDOGB050ZDSFKPG



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 400 AC/DC
Koruma sınıfı	II
Maks. akım yükü toplamı [A]	9

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...85
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	48,808
Kalıp-gövde malzemesi	PA; PUR
Somun malzemesi	çinko döküm, nikel kaplamalı
Conta malzemesi	NBR

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E12774



Kablolanabilir soket

SDOGB050ZDSFKPG

Elektriksel bağlantı

vidalı klemens: ...1,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 7...13 mm; AWG 16

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x 7/8", düz; Kalıplı gövde: PA; PUR; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Conta: NBR; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı

