


E12776



Kablosuz erkek soket

SSTGB050ZDSFKPG



Uygulama

Sistem

Altın kaplamalı kontaklar

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 300 AC/DC
Koruma sınıfı		II
Maks. akım yükü toplamı	[A]	9

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...85
Koruma		IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	54,7
Kalıp-gövde malzemesi		PBT
Somun malzemesi		çinko döküm, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Açıklamalar	Pin 4 klavuz
Paket miktarı	1 adet

E12776



Kablosuz erkek soket

SSTGB050ZDSFKPG

Elektriksel bağlantı

vidalı klemens: ...1,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 6...8 mm; AWG 16

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x 7/8", düz; Kalıplı gövde: PBT; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı

