


T-Soket

ZDO2B050ZDS0000-00STGB050ZDS



Uygulama

Sistem

Altın kaplamalı kontaklar

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 400 AC/DC
Koruma sınıfı		II
Maks. akım yükü toplamı	[A]	8

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-30...85
Koruma		IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	102,65
Somun malzemesi		çinko döküm

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

Elektriksel bağlantı - fiş A

Soketli: 7/8"; Kilitleme: çinko döküm; Kontaklar: altın kaplamalı





T-Soket

ZDO2B050ZDS0000-00STGB050ZDS

Elektriksel bağlantı

Bağlantı

Elektriksel bağlantı - Soket B

Soketli: 7/8"; Kilitleme: çinko döküm; Kontaklar: altın kaplamalı



Elektriksel bağlantı - Soket C

Soketli: 7/8"; Kilitleme: çinko döküm; Kontaklar: altın kaplamalı

