


Soketli bağlantı kablosu

ADOGH050MSS0030C05

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EVC561

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 30 AC / < 36 DC
Koruma sınıfı	III
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	1286,4
Boyutlar [mm]	15 x 15 x 46,5
Malzemeler	TPU
Kalıp-gövde malzemesi	TPU
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E12008



Soketli bağlantı kablosu


ADOGH050MSS0030C05

Elektriksel bağlantı


Kablo: 30 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5,5 mm, ekranlı; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı değil



Bağlantı



	Kablo renkleri :
BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GY =	gri
WH =	beyaz