


Soket adaptörü

EDOGH050MSS0,15E05 (M16)

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



1 O-Ring

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. akım yükü toplamı	[A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...90
Koruma		IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	21,7
Montaj dişi		M16
Malzemeler		Pirinç nikel kaplamalı
Kalıp-gövde malzemesi		Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

E12048



Soket adaptörü


EDOGH050MSS0,15E05 (M16)

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,15 m, PVC; 5 x 0,34 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: Pirinç, nikel kaplamalı



Bağlantı

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
GY =	mavi
WH =	gri
	beyaz