


E12068



Valf soketili Y-ara kablo

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Üretimi devam etmiyor



Uygulama

Sistem

Halojensiz

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]

10...30 DC

Aşırı gerilim koruması

evet; (VDR)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-25...90

Koruma

IP 65

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

350,2

Malzemeler

TPU

Kalıp-gövde malzemesi

TPU

Somun malzemesi

Pirinç, nikel kaplamalı

E12068



Valf soketili Y-ara kablo

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	2 x LED, sarı
----------	--------------------	---------------

Aksesuarlar


Parçalar	vida
	Etiket

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - fiş

Bağlantı



Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



E12068



Valf soketili Y-ara kablo

YVDAA042--S0003A03STGH050MSS

Elektriksel bağlantı

Kablo: 3 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 2 x A DIN tipli valf, dirsek; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı

