


Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC
Koruma sınıfı		II
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü	[A]	4
Maks. akım yükü toplamı	[A]	12

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
------------------	-----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-15...80
Koruma		IP 67

E12071



Dağıtım kutusu

ZDO8H05HMSS0020B19

Mekanik özellikleri

Malzemeler	TPU
Kalıp-gövde malzemesi	TPU
Port dağıtım kutusu sayısı	8
Konektör tipi	M12

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	16 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 20 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler


Soketli: 8 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



Dağıtım kutusu

ZDO8H05HMSS0020B19

Bağlantı



BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GN =	yeşil
GY =	gri
PK =	pembe
RD =	kırmızı
VT =	mor
WH =	beyaz
YE =	sarı

E12071

Dağıtım kutusu
ZDO8H05HMSS0020B19

