


Soketli bağlantı kablosu

ADOGH050MSS0010K05

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EVC546

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 30 AC / < 36 DC
Koruma sınıfı	III
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	439,4
Boyutlar [mm]	15 x 15 x 46,5
Malzemeler	PUR
Kalıp-gövde malzemesi	PUR
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı min. 15 x kablo çapı Sabit kurulum için bükülme yarıçapı min. 8 x kablo çapı, sadece bir kez



Soketli bağlantı kablosu

ADOGH050MSS0010K05

Açıklamalar

Paket miktarı


1 adet

Elektriksel bağlantı


Kablo: 10 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5 mm, ekranlı; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 1,0...1,5 Nm; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı



Bağlantı



	Kablo renkleri :
BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GY =	gri
WH =	beyaz