

E12238




Soketli bağlantı kablosu

ADOAH080MSS0025B08

8 kutuplu soketler için kablo renkleri standard değildir.

Not: Sensörün ve soketlerin bağlantı uçları (Teknik dökümana bakınız)



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. akım yükü toplamı	[A]	2

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...80
Koruma		IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	1206
Boyutlar	[mm]	28 x 15 x 38
Malzemeler		TPU
Kalıp-gövde malzemesi		TPU
Somun malzemesi		Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

E12238



Soketli bağlantı kablosu


ADOAH080MSS0025B08

Elektriksel bağlantı

Kablo: 25 m, PUR, siyah; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 1...1,5 Nm



Bağlantı

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

DIN 47100 renkleri Kablo renkleri :

BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GN =	yeşil
GY =	gri
PK =	pembe
RD =	kırmızı
WH =	beyaz
YE =	sarı